



Hahn AT-G

La cerniera semplice per porte leggere in alluminio



**NUOVO! ORA ANCHE
PER PROFILI A SORMONTO.**







Hahn AT-G

La cerniera semplice per porte leggere in alluminio

Alluminio estruso – resiste bene alle forze in pressione e trazione

Cerniera lato telaio sottile
– utile anche per profili stretti

Regolazione orizzontale – 3 mm / + 2 mm – con porta agganciata

Fissaggio diretto su anta e telaio
per una lavorazione veloce

Dispositivo per la regolazione del sormonto 7 – 11 mm






Boccola in material sintetico
– idonea per uso frequente

Disponibile in tutte le colorazioni RAL – si adatta sempre a tutte le colorazioni di profili

Regolazione in verticale + 3 mm
– eseguibile da una sola persona, senza sostenere l'anta

Ulteriori vantaggi

- Utilizzabile sia per sistemi complanari, che sistemi a sormonto
- Anta agganciata regolabile in 3 direzioni
- Cerniera sempre in asse, anche dopo le regolazioni
- Fissaggio ottimizzato: Fissaggio diretto sia sull'anta che telaio
- Portata max. 90 kg
- Utilizzabile a sinistra e a destra a norma DIN
- Cuscinettatura esente da manutenzione





Due Varianti per usi molteplici

Affidandosi ad una versione con punto di rotazione ridotto (20 mm) e per il lato telaio ad un elemento di cerniera sottile (18 mm) si potranno risolvere i problemi posti dai più frequenti sistemi di profili disponibili sul mercato. Con il dispositivo per la regolazione del sormonto, la cerniera Hahn AT-G, va bene anche per sormonti da 7 – 11 mm. Le corse di regolazione sono di –3 mm e +2 mm in orizzontale e di +3 mm in verticale. La cerniera può essere montata anche su porte che aprono verso l'esterno e porte girevoli verso l'interno e continua naturalmente ad essere utilizzabile anche per porte apribili a sinistra e a destra a norma DIN.



Fissaggio diretto con tenuta sicura

Il fissaggio della cerniera viene realizzato direttamente, senza bisogno di piastre di rinforzo, sia per profili freddi, che termici. Per fissaggio su profili termici c'è bisogno di 2 pareti con spessore 1.6 mm, mentre su profili freddi lo spessore della parete deve essere 1.8 mm.



Con la dima l'operatore riesce a montare la cerniera in modo rapido e affidabile.



- 1 Parte telaio
- 2 Parte anta
- 3 Unità di regolazione
- 4 Coperchio
- 5 Bussola cuscinettata
- 6 Perno di supporto
- 7 Vite autofilettante 5 x 25 mm
- 8 Grano
- 9 Vite (piccola)
- 10 Vite
- 11 Dispositivo per la regolazione del sormonto



MADE IN GERMANY



AT-G – La cerniera semplice per porte leggere in alluminio

Per sistemi di profilo complanari, come anche a sormonto, la Dr. Hahn mette a disposizione del serramentista la nuova cerniera AT-G con un montaggio particolarmente veloce e semplice. La regolazione della porta viene effettuata sia orizzontalmente che verticalmente sull'anta montata.



Grande scelta di colori

Con pezzi in materiale sintetico neri e bianchi, AT-G è disponibile in tutti i colori RAL e in diversi tipi di vernice umida. La cuscinetatura, come in tutte le cerniere Dr. Hahn non richiede manutenzione ed è concepita per un impiego a lungo termine.






Suggerimenti per la regolazione




Hahn AT-G


Numero articolo




A510 0000



A510 0000



A510 0000



A511 0000


Unità di imballaggio: 1 cerniera nell'imballo

Codice articolo/N. art

- E** = RAL 9010 Componenti in plastica bianca
- G** = RAL 9016 Componenti in plastica bianca
- 5** = RAL 8077 Componenti in plastica nera
- 4** = RAL 9010 Componenti in plastica nera
- 6** = RAL 9016 Componenti in plastica nera
- 9** = RAL 9005 Componenti in plastica nera
- 9** = Argento metallico 003 componenti in plastica nera

Accessori e parti
di ricambio

Articolo	Numero articolo
① Parte telaio	A500B0000
② Parte anta	A500F0001
③ Unità di regolazione	K300B0006
④ Coperchio	K200G0005
⑤ Bussola cuscinettata	K200B0001 (nero) K200B0006 (bianco)
⑥ Perno di supporto	K700G0002
⑦ Vite autofilettante 5 x 25 mm	E3300803
⑧ Grano	DIN914M6x5
⑨ Vite (piccola)	E3300802
⑩ Vite	K200E0002
⑪ Dispositivo per la regolazione del sormonto (UI 50 pezzi, grezzi)	A500A0000
Dima	T510A0000



Accessori